


# lökéscsillapító DYSW-4-6-Y1F

Cikkszám: 548070

FESTO

önbeálló, progresszív jelleggörbével.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Löklet	6 mm
Csillapítás	önbeálló lágú karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	2 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	6 mm
Max.felütközési erő	100 N
Max.energiafelvétel löketenként	0.8 J
Max.energiafelvétel óránként	7,000 J
Max.maradó energia	0.006 J
Visszaállító erő	0.7 N
Gyártmány súlya	6 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél