



lökéscsillapító DYSW-5-8-Y1F

Cikkszám: 548071

FESTO

önbeálló, progresszív jelleggörbével.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5
Lökét	8 mm
Csillapítás	önbeálló lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	2 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Max.felütközési erő	200 N
Max.energiafelvétel löketenként	1.3 J
Max.energiafelvétel óránként	10,000 J
Max.maradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	0.9 N
Gyártmány súlya	11 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél