

Lökéscsillapító DYSW-8-14-Y1F

Cikkszám: 548073

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Löklet	14 mm
Csillapítás	önbeállító sima jellegű görbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	14 mm
Max. ütközőerő	500 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	4 J
Max. energiafogyasztás óránként	21000 J
Max. visszamaradó energia	0.02 J
Visszaállító erő	2.5 N
Minimális betolási erő	18 N
Terméksúly	42 g
Tömegtartomány	10 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél