



# lökéscsillapító DYSW-10-17-Y1F

Cikkszám: 548074

FESTO

önbeálló, progresszív jelleggörbével.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Löklet	17 mm
Csillapítás	önbeálló lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	17 mm
Max.felütközési erő	700 N
Max.energiafelvétel löketenként	8 J
Max.energiafelvétel óránként	30,000 J
Max.maradó energia	0.03 J
Visszaállító erő	3.5 N
Gyártmány súlya	67 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	erősen ötvözött acél