


Tengely interfész SPC-AIF-MTS-2

Cikkszám: 548128

FESTO

DGCI lineáris hajtóműhöz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Proporcionális szelep max. áramfelvétele | 1.1 A |
| Típusos áramfelvétel, fiók modul | 200 mA |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Tartós ütésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-82 szerint | 2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve |
| Relatív légnedvesség | 95% nem kondenzálódó |
| Védettség | IP65 IEC 60529 szerint |
| Rezgésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-6 szerint | 2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 300 g |
| Elektromos csatlakozás, proporcionális szelep | Csatlakozó kerek alakú M9 7 sarkú |
| Elektromos csatlakozás, útmérő rendszer | 5 sarkú aljzat M9 kerek alakú |
| Elektromos csatlakozás, AIF IN | Csatlakozó kerek alakú M9 5 sarkú |
| Elektromos csatlakozás, AIF OUT | aljzat kerek alakú M9 5 sarkú |