

műanyag spiráltömlő PAS-6I-8E-5

Cikkszám: 548145

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	5 m
Külső átmérő	8 mm
Blokk hossza	0.385 m
Belső átmérő	6 mm
Tekerics átmérő	50 mm
Menetszám	45
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 17.5 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya	205 g
Szín	kék
Shore keménység	D 55 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	PA