

# lökéscsillapító DYEF-M8-Y1F

Cikkszám: 548373

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M8
Löklet	3.4 mm
Csillapítás	P csillapítás fém fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	3.4 mm
Max.energiafelvétel löketenként	0.04 J
Gyártmány súlya	11.9 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél