

lökéscsillapító DYEF-M16-Y1F

Cikkszám: 548377

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M16
Löklet	4.8 mm
Csillapítás	P csillapítás fém fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	4.8 mm
Max.energiafelvétel löketenként	0.25 J
Gyártmány súlya	104 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél