

többpólusú csatlakozó aljzat NECA-S1G9-P9-MP1

Cikkszám: 548719

FESTO

MS6-SV nyomásfelfuttató és leürítő szelephez szükséges.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	60 g
1-es elektromos csatlakozás	Aljzat, Sub-D, 9 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros kapocs, 9 pólusú
Üzemi feszültségtartomány DC	21.6 ... 26.4 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	1 A
Megengedett kábelátmérő	5 ... 10 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.34 ... 1 mm ²
Útmutatás a csatlakozási keresztmetszethez	0,34-0,5 mm ² érvéghüvellyel
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	95 % nem kondenzálódó
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PA erősítésű
Material of union nut	Sárgaréz
Material screws	Acél
Material seals	NBR