


# többpólusú csatlakozó aljzat NECA-S1G9-P9-MP2

Cikkszám: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20 mm
Magasság	62 mm
Hossz	61 mm
Megengedett kábelátmérő	5 ... 10 mm
Üzemi feszültségtartomány DC	21.6 ... 26.4 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramterhelhetőség	1 A
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	95% nem kondenzálódó
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	60 g
Csatlakozó keresztmetszet	0.34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Elektromos csatlakozás	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Anyag információ: csavarok	Acél