


Fedősapka CPX-M-AK-C

Cikkszám: 548753

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	30 mm
Magasság	58 mm
Hossz	22 mm
Engedély	UL94 V0
Terméksúly	54 g
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR
Relatív páratartalom	5 - 90% nem kondenzáló