


Fojtó-visszacsapó szelep VFOV-LE-G18-Q6

Cikkszám: 549156

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Forgatógomb
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	0 ... 325 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	150 ... 370 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	280 ... 660 l/min
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	10 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: forgatógomb	PA erősítésű
Anyag információ, üreges csavar	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ: lengő csatlakozás	PA erősítésű