


Csatlakozó vezeték NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Cikkszám: 549293

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Terméksúly	188 g
Elektromos csatlakozó	5 pólusú M12x1 Egyenes csatlakozó négyzet forma / derékszögű
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	P1 csatlakozókép
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	M3 központi csavar
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivitel	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	4
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Védővezető csatlakozás	van
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	0.3 m
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Kábel min. hajlítási sugara	90 mm

Jellemző	Érték
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	90 mm
Kábelátmérő	5.9 mm
Megengedett kábelátmérő	5.7 mm...6.1 mm
Kábelszerkezet	4 x 0,34 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerezelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	PA TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC