

Pneumatikus összegző számláló CCES-P-C8-E

Cikkszám: 549403

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Elektropneumatikus összegző számláló elemmel
Visszaállítás módja	Kézi gomb vagy elektromos jel
Kijelző	8 jegyű
Max. számolási frekvencia	7.5 kHz
Max. csillapított számlálási frekvencia	30 Hz
Minimális impulzushosszúságú hajtómű	15 ms
Minimális impulzus időtartamú visszaállítás	15 ms
felső DC határérték	5 V...30 V
Tápegység	Lítium akkumulátor
alsó DC határérték	0.7 V
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	30 g
A számláló bemenet beállítása	negatív él 30Hz
Számláló bemenet (input)	programozható
Rögzítés módja	Előlap rögzítés
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PC