


Léptető motor EMMS-ST-57-M-SB

Cikkszám: 549414

FESTO

hajtómű nélkül, fékkel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Léptetési szög teljes lépésnél	1.8 deg
Léptető szög túrése	±5%
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Szigetelés védelmi osztály	B
Teljesítmény felvétel, fék	10 W
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	5 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Engedély	C-Tick
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.5 kgcm ²
Fék tartási nyomatéka	1 Nm
Motor tartási nyomatéka	1.4 Nm
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.02 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.48 kgcm ²
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	10 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	52 N
Gyártmány súlya	1,320 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó