


# Léptető motor EMMS-ST-87-L-SB

Cikkszám: 549426

FESTO

hajtómű nélkül, fékkel.



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                   |
|---|-------------------------|
| Léptetési szög teljes lépésnél            | 1.8 deg                 |
| Léptető szög túrése                       | ±5%                     |
| Üzemi feszültség, DC, fékhez              | 24 V                    |
| Szigetelés védelmi osztály                | B                       |
| Teljesítmény felvétel, Fék                | 11 W                    |
| Névleges feszültség, DC                   | 48 V                    |
| Névleges áram, motor                      | 9.5 A                   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)    | EU-EMV-irányelv szerint |
| Tárolási hőmérséklet                      | -20 ... 70 °C           |
| Relatív légnedvesség                      | 45 - 80 %               |
| Védettség                                 | IP54                    |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 ... 50 °C           |
| Engedély                                  | C-Tick                  |
| Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték    | 3.07 kgcm <sup>2</sup>  |
| Fék tartási nyomatéka                     | 2 Nm                    |
| Motor tartási nyomatéka                   | 9.3 Nm                  |
| Tehetlenségi nyomaték, fék                | 0.07 kgcm <sup>2</sup>  |
| Tehetlenségi nyomaték, rotor              | 3 kgcm <sup>2</sup>     |
| Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés | 65 N                    |
| Megengedett sugárirányú tengelyterhelés   | 200 N                   |
| Gyártmány súlya                           | 4,600 g                 |
| Elektromos csatlakoztatási technika       | Csatlakozó              |