

# csatlakozó lécc

## VABM-C7-12W-G18-4

Cikkszám: 549650

FESTO

VOVG mágnesszelephez, külső vezérlő segédlevegővel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Gyártmány súlya	122 g
12 vezérlő levegő csatlakozás	M3
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet