


mágnestekercs MD-2-24VDC-PA

Cikkszám: 549903

★ Sztenderd termék program

egyenfeszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ciklusidő	100 %
Tekercs jellemző	24 V DC: 6,8 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték, csavarzat	0.5 Nm
Gyártmány súlya	110 g
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz