

Mágnestekercs MH-2-24VDC-PA

Cikkszám: 549906

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Min. meghúzási idő	12 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	24 V DC; 7,9 W
Megengedett frekvenciaingadozások	+/- 10%
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	IP00 készülékalkalmazat nélkül
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...50 °C
Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka	2 Nm
Terméksúly	150 g
Elektromos csatlakozó	a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja	ellenanyával
Mágnestekercs alapanyaga	Duroplast Réz Acél
Tekercs alapanyaga	Réz