


mágnestekercs MH-2-110VAC-PA

Cikkszám: 549907

FESTO

váltakozó feszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	12 ms
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező cos {φ}	0.7
Tekercs jellemző	110 V AC: 14 VA
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 10 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP00 without connector socket
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték, csavarzat	2 Nm
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	ellenanyával
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz