


# Vaklap PRS-BP-1/8-NPT

Cikkszám: 549974

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Old part no. 13000242



## Adatlap

Jellemző	Érték
Tömítési elv	tengelyirányú
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	$\leq 10$ bar
Vákuumra alkalmas	igen
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C