


Csatlakozó tömb CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT

Cikkszám: 550627

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	26 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	10
Max. nyomászónák száma	2
Feltörési nyomás	5 MPa 725 psi
Repedésnyomás	50 bar
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	23 °F...122 °F
Környezeti hőmérséklet	23 °F...122 °F
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	1,5 000004
Terméksúly	25542 oz
Csatlakozó tömb rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögztetés típusa	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
5. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet