



motorkábel NEBM-S1G15-E-15-LE6

Cikkszám: 550746

☆ Sztenderd termék program

EMMS-AS-... szervomotorhoz.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	vonzolólánccos alkalmazásra megfelelő
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 72 V
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 70 mm
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	10
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	7
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	6
Érvégek	Érvégművel
Kábelszerkezet	7x0,5 árnyékolt
Kábel átmérő	8 mm
Kábelhossz	15 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.5 mm ²
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)