


axiális készlet EAMM-A-G13-42A

Cikkszám: 550922

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	90 g
Csatlakozófelület, szabályozó	G13
Interfész kód, motor In	42A
Anyag megjegyzés	RoHS konform