

# axiális készlet EAMM-A-F40-80G

Cikkszám: 550935

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	890 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F40
Interfészkód, motor ln	80G
Anyag megjegyzés	RoHS konform