


axiális készlet EAMM-A-F62-80G

Cikkszám: 550938

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	87 Nm
Gyártmány súlya	2,760 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F62
Interfész kód, motor In	80G
Anyag megjegyzés	RoHS konform