


axiális készlet EAMM-A-F80-100A

Cikkszám: 550952

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	85 Nm
Gyártmány súlya	2,560 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F80
Interfész kód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform