


axiális készlet EAMM-A-F80-160G

Cikkszám: 550955

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	92 Nm
Gyártmány súlya	5,240 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F80
Interfészkód, motor In	160G
Anyag megjegyzés	RoHS konform