

axiális készlet EAMM-A-F28-57A

Cikkszám: 550956

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	7.5 Nm
Gyártmány súlya	280 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F28
Interfész kód, motor In	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform