


# axiális készlet EAMM-A-E20-55A

Cikkszám: 550963

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	140 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E20
Interfész kód, motor In	55A
Anyag megjegyzés	RoHS konform