

# axiális készlet EAMM-A-E48-100A

Cikkszám: 550973

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték         |
|-------------------------------|---------------|
| Beépítési helyzet             | tetszőleges   |
| Tárolási hőmérséklet          | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %      |
| Védettség                     | IP40          |
| Környezeti hőmérséklet        | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték     | 21 Nm         |
| Gyártmány súlya               | 1,280 g       |
| Csatlakozófelület, szabályozó | E48A<br>E48B  |
| Interfész kód, motor In       | 100A          |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform  |