


axiális készlet EAMM-A-D60-100A

Cikkszám: 550983

★ Sztenderd termék program

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	1,170 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60A D60B D60C
Interfész kód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform