


# Motor karima EAMF-A-64A/B-60G/H

Cikkszám: 550987

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	236 g
Interfész kód Motor In	60G 60H
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	64 A 64B
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis