


motor karima EAMF-A-118A-160G

Cikkszám: 550992

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Interfész kód, motor In	160G
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	118A
Anyag megjegyzés	RoHS konform