


Csatlakozó

KSE-40-66-D08-D11

Cikkszám: 550997

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	8 mm
Felfogó átmérő 2	11 mm
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,500 1/min
Tehetlenségi nyomaték	42.3 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	139 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform