


csatlakozó
EAMC-65-90-25-40
Cikkszám: 551001

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó átmérő 1 | 25 mm |
| Felfogó átmérő 2 | 40 mm |
| Méret | 65 |
| Névleges hossz | 90 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 4,500 1/min |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 417 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 62 Nm |
| Gyártmány súlya | 535 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |