


Műanyag tömlő PEN-8X1,25-BL-400

Cikkszám: 551446

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső Ø | 8 mm |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 35 mm |
| Belső Ø | 5.7 mm |
| Min. hajlítási sugár | 22.5 mm |
| A tömlő tulajdonságai | energialáncokhoz alkalmas |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító szerv | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Tiszta szoba osztály | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges |
| Környezeti hőmérséklet | -30 °C...60 °C |
| A termék súlya hossz szerint | 0.02327 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozó | 8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz |
| Szín | kék |
| Shore-keménység | D 52 +/-3 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | PE |