

Dugasz FBS-RJ45-PP-GS

Cikkszám: 552000

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	30 mm
Magasság	72 mm
Hossz	22 mm
Terméksúly	60 g
Terepibusz interfészre vonatkozó megjegyzés	PROFINET
Ethernet kábel specifikációja	Típus: CAT.5 Egyetlen huzal átmérője: max. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-vezetékes 0,13 - 0,36 mm ² , 1-vezetékes
Közvetlen és közvetett érintkezés elleni védelem	PELV
Megengedett kábelátmérő	5 mm...8 mm
Védettség	IP65 IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézöntvény nikkelezett és aranyozott