


kimeneti modul

CECX-D-14A-2

Cikkszám: 552097

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Üzemi feszültség	24 VDC +25% / -15%
Teljesítményfelvétel a rendszer buszon	0.4 W
Környezeti hőmérséklet	5 ... 55 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	10 - 95 %
Védettség	IP20
Védettségi osztály	III
Gyártmány súlya	135 g
Rezgésállósági vizsgálat	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ütésállósági vizsgálat	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (félszínusz)
Elektromos csatlakoztatástechnika, be/ki	Aljzatsáv, 5,08 mm-es raszter
Digitális kimenetek, szám	14
Digitális kimenetek, kapcsoló logika	pozitív logika (PNP)
Digitális kimenetek, érintkező	Tranzisztor
Digitális kimenetek, kimeneti feszültség	24 VDC
Digitális kimenetek, kimeneti áram	2 A csoportonként 50 % egyidejűségnél
Digitális kimenetek, elektromos szigetelés	igen, optocsatoló
Digitális kimenetek, csoportos elektromos szigetelés	igen, 2 csoportban
Digitális kimenetek, rövidzár védett	igen
Digitális kimenetek, állapotjelzés	LED