

Kezelő készülék CDSA-D1-VX

Cikkszám: 552103

Kifutó termék

FESTO

[CMXR-C1 többtengelyes vezérlőhöz.](#)

[Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozó kábel max. hossza	20 m
Felhasználói memória	256 Mbyte
Funkciógombok száma	31
Színek száma	64 k
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	6,5"
Kezelő elemek	2 nyugtázó gombok Vész-Állj
Back-up telep	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	19 ... 30 V
Képernyő felbontás	VGA, 640x480 Pixel
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,4 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1,250 g
USB interfész	igen
Ethernet interfész	RJ45 10/100 MBd 2 Ethernet interfész, optikai, 10 MBd
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Anyag információ, ház	ABS
Alkalmazási terület	Csak CMXR-C-vel