

tengelykapcsoló ház

EAMK-A-D40-44A/C

Cikkszám: 552157

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	216 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D40A D40B D40C
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	44A 44C
Anyag megjegyzés	RoHS konform