


hajtás

EMGA-40-P-G5-SAS-40

Cikkszám: 552187

FESTO

Megfelelő szervomotorokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	40 mm
Elfordítási játék	0.25 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	18,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	14 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.019 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	22 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	1 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	350 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	40G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	40A
Anyag megjegyzés	RoHS konform