


Hajtómű EMGA-60-P-G5-SAS-70

Cikkszám: 552191

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	60 mm
Motorkarima mérete	70 mm
Forgásjáték	0.17 deg
Hajtóműtípus	Bolygókeres hajtómű
Hajtásáttétel	5:1
Max. hajtómű fordulatszám	13000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	22 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.078 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	35.2 Nm
Max. hatékonyság	98 %
Torziós merevség	2.3 Nm/arc
Terméksúly	900 g
Hajtómű interfész kimenet	60G
Hajtómű interfész	70 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis