


# hajtás

## EMGA-80-P-G5-SAS-70

Cikkszám: 552193

FESTO

Megfelelő szervomotorokhoz.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	80 mm
Motor karima mérete	70 mm
Elfordítási játék	0.12 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	7,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	110 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.45 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	176 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	6 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	2,100 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	80G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	70A
Anyag megjegyzés	RoHS konform