


hajtás

EMGA-160-P-G3-SAS-140

Cikkszám: 552200

FESTO

Megfelelő szervomotorokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	160 mm
Motor karima mérete	140 mm
Elfordítási játék	0.1 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	3:1
Max. bemenő fordulatszám	6,500 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	400 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	12.14 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	640 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	38 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	18,000 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	160G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform