


véglap VMPAF-FB-EPLM-PS

Cikkszám: 552280

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Pontosság, FS	2.5 %FS
Anyag megjegyzés	RoHS konform