

Kör keresztmetszetű henger

DGS-25- -S2-S6

Cikkszám: 552393


Kifutó termék

FESTO

Véghelyzet-csillapítás nélküli kivitel.

Ez a termék csak a braziliai Festo vállalatnál kapható.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	1 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	Átmenő dugattyúrúd Hőálló tömítések, max.120°C
Üzemi nyomás	1 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	247 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	247 N
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag információ, fedél	Acél Horganyzott
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, dugattyúrúd	Nemesíthető acél
Anyag információ, hengercső	erősen ötvözött acél