

műanyag tömlő PAN-VO-4X0.75-BL

Cikkszám: 552439

FESTO

lánggátló



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Külső átmérő pillanat-csatlakozóhoz	4 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	20 mm
Belső átmérő	2.6 mm
Min.hajlítási sugár	5 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz Kőolaj
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 90 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.037 kg/m
Szín	kék
Shore keménység	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, cső	Poliamid 12 PVC-P