


csatlakozó léc

VABM-C7-12G-G18-7

Cikkszám: 552666

FESTO

VOVG mágnesszelephez, külső vezérlő segédlevegővel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	7
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Gyártmány súlya	189 g
12 vezérlő levegő csatlakozás	M3
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet