

csatlakozó léc

VABM-C7-12G-G18-8

Cikkszám: 552667

FESTO

VOVG mágnesszelephez, külső vezérlő segédlevegővel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Szelephelyek max.száma | 8 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Gyártmány súlya | 210 g |
| 12 vezérlő levegő csatlakozás | M3 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |